

Французский
производитель
с 1964 г

www.gys.fr



SMARTMIG & EASYMIG

Интуитивно понятные аппараты MIG/MAG,
доступные для всех

SMARTMIG

сварочный аппарат **2 в 1** предназначен для сварки MIG/MAG



Основные характеристики



Прочные сварочные аппараты для любителей и профессионалов с настройкой всего за несколько секунд и не требующие специального образования.



2 в 1

Сварка с газом и без («no gas»)



Традиционный аппарат
трансформаторный




Интуитивная настройка
Доступ к сварке упрощен



Может использоваться на разных металлах
Сталь, нержавейка или алюминий

Настройте ваш аппарат за несколько минут SMART

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу SMARTMIG поможет вам настроить сварочный пост в соответствии с типом используемой проволоки, ее диаметром и толщиной свариваемого листа.



1. Какая толщина свариваемого листа?
2. Какая проволока и какого диаметра используется?
3. Установите соответствующие параметры:
4. Перенесите информацию на экран:
 - А или Б и мин или макс (соответствует напряжению)
 - Цветовой диапазон потенциометра (соответствует скорости проволоки)

Fe = Сталь

EASYMIG

многофункциональный сварочный аппарат **3 в 1** (MIG/MAG & MMA)



Основные характеристики



Эти легкие и универсальные сварочные аппараты обеспечивают превосходное качество сварки и низкое энергопотребление благодаря инверторной технологии.



3 в 1

Сварка с газом и без («no gas») и с покрытыми электродами



Инверторный аппарат

Электроника (снижение энергопотребления)



Интуитивная настройка

Быстрый доступ к сварке, благодаря точным настройкам



Может использоваться на разных металлах

Сталь, нержавейка или алюминий



Режим TIG

с поджигом методом «чиркания»




Легкий

Легкий и компактный

Настройте с легкостью ваш пост при помощи интерфейса EASY

Благодаря интуитивно понятной панели сварщик может быстро настроить напряжение и скорость проволоки своего генератора. Потенциометры обеспечивают точную настройку, гарантируя пользователю наилучшие условия сварки.



1. Какая толщина свариваемого листа?
2. Какая проволока и какого диаметра используется?
3. Установите соответствующие параметры.
4. Перенесите информацию на экран:
 - φ - Скорость проволоки: поверните потенциометр в соответствующий диапазон выраженный цифрами от 3 до 10.
 - U - Напряжение: поверните потенциометр в соответствующий диапазон выраженный буквами.

Область применения для SMARTMIG и EASYMIG



РАБОТА ПО ДОМУ

Идеально подходит для небольших работ и ремонту.



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подходит для ремонта с/х машин и оборудования.



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Идеально подходит для использования средней интенсивности в мастерских или для частных лиц.



РЕМЕСЛО


Удовлетворяет потребностям благодаря своей простоте и удобству в работе.



Руководство по EASYMIG

Руководство по SMARTMIG

Линейка
SMARTMIG



Откройте для себя
линейку SMARTMIG

2 en 1

- 1.газовая сварка
- 2.сварка без газа

Линейка
EASYMIG



Откройте для себя
линейку EASYMIG

3 en 1

- 1.газовая сварка
- 2.сварка без газа
- 3. сварка покрытым электродом

К сведению...

Газовая сварка требует использования сплошной проволоки и внешнего защитного газа (газового баллона) для защиты сварного шва от окисления. Идеально подходит для сварки в помещении (мастерская / гараж), сварной шов имеет высокую механическую прочность и красивый эстетический вид.

Сварка без газа предполагает использование порошковой проволоки («no gas») с защитным порошком для защиты сварного шва от окисления. Идеально подходит для сварки в помещении (мастерская / гараж) и на открытом воздухе (ветреная погода), сварной шов обладает высокой механической прочностью.

		Питание 50/60 Hz	Свариваемый материал и защитный газ		Толщина свариваемая * (мм)			Горелка взаимозаменяемая	Отсек для бутылки (макс)	Принятый диаметр бобины проволоки (мм) (вес**)			вес (kg)
			Сталь/ Нержавейка с газом или без (SMARTMIG 110 исключительно без газа)	Алюминий с газом	0,8	0,8 > 4	4+			Ø 100 (1 kg)	Ø 200 (5 kg)	Ø 300 (15 kg)	
Разовое использование	 SMARTMIG 110 033993	1 ~ 230 V (13 A)	✓ исключительно без газа		✓	✓				✓			13.5
	 SMARTMIG 142 033153	1 ~ 230 V (13 A)	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		22.5
	 SMARTMIG 152 032859	1 ~ 230 V (13 A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		23
Регулярное использование	 SMARTMIG 162 033160	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5 L (1 m³)	✓	✓		28
	 SMARTMIG 182 033184	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 L (4 m³)		✓	✓	47
	 SMARTMIG 183 033412	3 ~ 400 V (10 A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 L (4 m³)		✓	✓	53

*Данные приведены только для наглядности и для стальных деталей.** Указанные веса относятся к бобинам стальной проволоки.

		Питание 50/60 Hz	Свариваемый материал и защитный газ		Толщина свариваемая * (мм)			MMA электрод (мм)	TIG Scratch	Горелка взаимозаменяемая	Цифровой дисплей	Принятый диаметр бобины проволоки (мм) (вес**)			вес (kg)
			Сталь/Нержавейка с газом или без (EASYMIG 85 исключительно без газа)	Алюминий с газом	0,8	0,8 > 4	4+					Ø 100 (1 kg)	Ø 200 (5 kg)	Ø 300 (15 kg)	
Разовое использование	 EASYMIG 85 065536	1 ~ 230 V (16 A)	✓ исключительно без газа		✓	✓						✓			8.5
	 EASYMIG 110 013599	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 2.5	✓			✓			9.5
	 EASYMIG 130 032231	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓			✓			10.5
	 EASYMIG 140 032262	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓	✓		✓			11.3
Регулярное использование	 EASYMIG 150 032248	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓	✓		✓	✓		13
	 EASYMIG 160 032255	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓	✓	✓	✓	✓		14.3
	 EASYMIG 160 XL 013605	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓	✓	✓		✓	✓	15.7
	 EASYMIG 180-4 XL 066571	1 ~ 230 V (16 A)	✓	✓	✓	✓	✓	Ø 1.6 ↓ Ø 3.2	✓	✓	✓		✓	✓	15.7

Необходимо
Аксессуары и расходные материалы



■ Сварка без газа (исключительно сталь)

■ Газовая сварка

В зависимости от свариваемого материала (сталь, нержавеющая сталь или алюминий) необходимо заменять аксессуары и расходные материалы :ролики, трубка, контактная трубка и защитный газ.

Контактная трубка М6

Артикул	041905	041912	041929	041059	041066
Диаметр (Ø мм)	0,6	0,8	1,0	0,8	1,0
Сталь	•	•	•		
Алюминий				•	•

Газ

Артикул	043664	043671	043688
Состав (%)	Ar	80	100
	CO ₂	20	-
Применения	MAG (сталь/нержавеяка)		MIG (алюминий)
Объем	1.8 l (150 l)	2.2 l (220 l)	
Давление +20°C	84 бар	100 бар	
Размеры (мм)	102 x 280	102 x 325	
Вес (кг)	1.7	2	



Оболочка PTFE 3 м
для алюминиевой
проволоки Ø 0,6 / 0,8
041578



Оболочка PTFE 3 м
для алюминиевой
проволоки Ø 1,0 / 1,2
041585

■ Сварка покрытым электродом

■ сварка TIG (вольфрамовый электрод)

Необходимо
Индивидуальная защита



К сведению...

При электрической дуговой сварке, безопасность имеет первостепенное значение. Электрическая дуга производит ультрафиолетовые лучи (УФ), которые вредны для глаз и кожи. Поэтому сварщику необходимо иметь средства индивидуальной защиты, чтобы избежать всех рисков воздействия ультрафиолетовых лучей.

Фартуки сварщика

Маски сварщика

Краги сварщика



Краги сварщика, кожаные, уплотненные
Красный (P. 10) : 045101
Голубой (P. 10) : 045873
Желтый (P. 9,5) : 064171

■ Защитный комплект



Артикул	070493	070561 + 064997
Описание	Базовый набор	Профессиональная экипировка сварщика + маска LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
Комплект	- Маска ручная - Краги сварщика, многоцелевые - Молоток - щетка	Профессиональный набор сварщика : - Фартук сварщика - Краги сварщика, многоцелевые - Сварочный молоток - Металлическая щетка в 4 ряда Сварочная марка : - Затемнение слабое : 3 - Затемнение сильное : 11 - Время срабатывания : 0,6 ms - Переход в светлое положение 0,35 сек - Обзор 98*35мм

Другие электроды, Проконсультируйтесь у вашего продавца.



GYS France (HQ)

1, rue de la Croix des Landes
53941 Saint-Berthevin
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60
contact@gys.fr
www.gys.fr



GYS Germany

Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tel +49 241 / 189-23-710
Fax +49 241 / 189-23-719
E-mail aachen@gys.fr



GYS UK

Unit 3
Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tel +44 1926 338 609
Fax +44 1926 429 764
E-mail uk@gys.fr



GYS Italia

Vega - Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia
Via Delle Industrie, 25/4
30175 Marghera - VE
Italia

Tel +39 041 53 21 565
E-mail italia@gys.fr



GYS China

Lot N°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu Shanghai
China

Tel +86 6221 4461
Fax +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail contact@gys-china.com.cn

Дистрибьютор :

Все новости GYS на    